

**Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232250 36
GTIN	4045197589071
Artikelklasse	22G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.  
Met inwendige koeling.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 209,6 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Schachtlengte L<sub>s</sub>: 70 mm

Spanschroeven: 232990 TX20

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	209,6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Ø-bereik D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Schachtlengte L <sub>s</sub>	70 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600