

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 3×D, Type: 18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232258 18
GTIN	4045197658449
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:****Recht gegroefd.****Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 18 - 24 mmNuttige lengte L₁: 69,8 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX9
Ø-bereik D _c	18 - 24 mm
Nuttige lengte L ₁	69,8 mm
Morseconus MK maat	3
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9	674248 TX9
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2