



Accu-klopboorschroefmachine zonder accu, lader, Type: GSB1890C



Bestelgegevens

Bestelnummer	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Met **borstelloze EC-motor**.

KickBackControl met automatisch uitschakelen bij blokkeren, evenals unieke precisiekoppeling. Compacte constructie, zeer korte koplengte (slechts 184 mm) voor een perfecte hantering (gr. GSB1890C), daarom optimaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk. Compact ontwerp, zeer korte koplengte (slechts 175 mm) voor een perfecte hanteerbaarheid.

Met motorrem.

Levering:

Zonder accu, zonder lader en met L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 630 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal draaimoment zacht	36 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling	2100 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	11,8 m/s ²
Hoogte	210 mm
Fabrikantnummer	GSB 18V-90 C
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	1,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Motortype	Borstelloze motor
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,2 kg
Maximaal draaimoment hard	64 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Breedte	77 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Lengte	175 mm
Accucapaciteit	4 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Producttype	Klopboorschroefmachine

