

Garant
Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	8 mm
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	95 graden
Totale lengte L	125 mm
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Spanhoogte L ₂	7 mm
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	AH08K SCLCR/L06
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500