

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	AH08K SCLCR/L06
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L ₂	7 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	10 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500