

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	8 mm
Totale lengte L	60 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L <sub>4</sub>	10 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	13 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 0808D07
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500