

Garant**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	7,5 mm
Schachtgrootte	8 mm
Totale lengte L neutrale houders	60 mm
ISO-code houder	SDNCN 0808D07
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	4 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	62,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500