

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260309 8/07 |
| GTIN | 4067263570608 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ISO-code houder | SDJCR/L 0808D07 |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 22 |
| Totale lengte L | 60 mm |
| Plaatafmeting | 7 mm |
| Koplengte L ₁ | 13 mm |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. |
| Schachtgrootte | 8 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 10 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15 | 674248 TX15 |
| Wisselplaatschroevenset Type 22 | 269028 22 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |