

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	7 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
ISO-code houder	E08K SDQCR/L07
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Spanhoogte L_2	7,6 mm
Afkoppellengte L_1	26 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	7 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500