

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø $D_s$	8 mm
ISO-code houder	A08F SDXCR/L04
Spanhoogte $L_2$	7,5 mm
Middenverplaatsing $L_3$	5 mm
Koplengte $L_1$	15 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	9,2 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Totale lengte L	80 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Plaatafmeting	4 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5

674248 TX5

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500