

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	8 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L ₂	7,6 mm
Afkoppellengte L ₁	26 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Instelhoek κ	107,5 graden
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
ISO-code houder	E08K SDQCR/L07
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500