

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	11 mm
Instelhoek κ	93 graden
Afkoppellengte L_1	80 mm
ISO-code houder	A16X SDUCR/L07
Schacht-Ø D_s	16 mm
Serie	Master Mute
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Totale lengte L	151 mm
niet spanbaar bereik S	96 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang