

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:  
16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Plaatafmeting	6 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	20 mm
ISO-code houder	A16X SCLCR/L06
Serie	Master Mute
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Afkoppellengte $L_1$	80 mm
Totale lengte L	151 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
niet spanbaar bereik S	96 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang