

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
40/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 50
Totale lengte L	343 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A40X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Middenverplaatsing L_3	27 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schacht-Ø D_s	40 mm
Afkoppellengte L_1	200 mm
Instelhoek κ	93 graden
niet spanbaar bereik S	240 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang