

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L ₃	8,5 mm
Serie	Master Mute
Schacht-Ø D _s	12 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	16 mm
Totale lengte L	120 mm
ISO-code houder	A12X SCLCR/L06
Instelhoek κ	95 graden
Afkoppellengte L ₁	60 mm
niet spanbaar bereik S	72 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang