

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Serie	Master Mute
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
ISO-code houder	A20X SCLCR/L09
Instelhoek κ	95 graden
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	177 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Afkoppellengte L_1	100 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
niet spanbaar bereik S	120 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang