

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
40/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
ISO-code houder	A40X SCLCR/L09
Schacht-Ø D_s	40 mm
Serie	Master Mute
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Totale lengte L	343 mm
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
niet spanbaar bereik S	240 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang