

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

ISO-code houder	A40X STFCCR/L16
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Instelhoek κ	90 graden
Serie	Master Mute
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Plaatafmeting	16 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Totale lengte L	345 mm
niet spanbaar bereik S	240 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang