

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:  
32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 50
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Serie	Master Mute
ISO-code houder	A32X STFCL/L16
Totale lengte L	277 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Afkoppellengte $L_1$	160 mm
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
niet spanbaar bereik S	192 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang