

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Totale lengte L	277 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Schacht-Ø D _s	32 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Middenverplaatsing L ₃	22 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	40 mm
Serie	Master Mute
Instelhoek κ	93 graden
Afkoppellengte L ₁	160 mm
ISO-code houder	A32X SDUCR/L11
niet spanbaar bereik S	192 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang