

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 50
ISO-code houder	A40X SDUCR/L11
Totale lengte L	343 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	200 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	27 mm
Plaatafmeting	11 mm
Serie	Master Mute
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Instelhoek κ	93 graden
niet spanbaar bereik S	240 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang