

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	125 mm
Totale lengte L	222 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Serie	Master Mute
ISO-code houder	A25X SDUCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schacht-Ø D_s	25 mm
niet spanbaar bereik S	155 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang