

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Instelhoek κ	93 graden
Serie	Master Mute
Plaatafmeting	7 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Totale lengte L	120 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
ISO-code houder	A12X SDUCR/L07
Afkoppellengte L_1	60 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
niet spanbaar bereik S	72 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang