

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	177 mm
ISO-code houder	A20X SCLCR/L09
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Serie	Master Mute
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Afkoppellengte $L_1$	100 mm
niet spanbaar bereik S	120 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang