

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Middenverplaatsing L_3	8,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Schacht-Ø D_s	12 mm
Serie	Master Mute
ISO-code houder	A12X SCLCR/L06
Instelhoek κ	95 graden
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
Afkoppellengte L_1	60 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Totale lengte L	120 mm
niet spanbaar bereik S	72 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang