

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 47
Plaatafmeting	11 mm
Afkoppellengte L ₁	100 mm
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Instelhoek κ	90 graden
Totale lengte L	177 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
ISO-code houder	A20X STFCL/L11
Serie	Master Mute
niet spanbaar bereik S	120 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang