

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	151 mm
Serie	Master Mute
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	11 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	80 mm
Instelhoek κ	95 graden
ISO-code houder	A16X SCLCR/L06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
niet spanbaar bereik S	96 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang