

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	160 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Totale lengte L	277 mm
Serie	Master Mute
Instelhoek κ	95 graden
Wisselplaatschroevensset	269028 50
ISO-code houder	A30X SCLCR/L09
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
niet spanbaar bereik S	192 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang