

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260045 25/09 |
| GTIN | 4067263623403 |
| Artikelklasse | 29E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 32 mm |
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. |
| Serie | Master Mute |
| Middenverplaatsing L_3 | 17 mm |
| ISO-code houder | A25X SCLCR/L09 |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 50 |
| Schacht-Ø D_s | 25 mm |
| Totale lengte L | 222 mm |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Afkoppellengte L_1 | 125 mm |
| Plaatafmeting | 9 mm |
| niet spanbaar bereik S | 155 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Inzetsoort | links |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Trilling | gedempt |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |