

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Instelhoek κ	95 graden
ISO-code houder	A40X SCLCR/L09
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Afkoppellengte L_1	200 mm
Totale lengte L	343 mm
niet spanbaar bereik S	240 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang