

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 3×D, Type: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232258 25
GTIN	4045197658456
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Recht gegroefd.**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 25 - 35 mm

Nuttige lengte L₁: 85,7 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX15

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX15
Nuttige lengte L ₁	85,7 mm
Ø-bereik D _c	25 - 35 mm
Morseconus MK maat	4
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9

232990 TX9

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15

232990 TX15

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600