

**Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232250 48
GTIN	4045197589088
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 48 - 65 mm

Nuttige lengte L₁: 231,8 mm

Schacht-Ø D_s: 40 mm

Schachtlengte L_s: 70 mm

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	231,8 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Ø-bereik D _c	48 - 65 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Schachtlengte L _s	70 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600