



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 3×D, Type: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	232245 13
GTIN	4045197658074
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L₁: 34,9 mm

Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schachtlengte L_s: 50 mm

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	20 mm
Spanschroeven	232990 TX8
Ø-bereik D _c	13 - 17,5 mm
Nuttige lengte L ₁	34,9 mm
Schachtlengte L _s	50 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3