

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 8xD, Type: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232265 13
GTIN	4045197592620
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Opmerking:**

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L_1 : 114,3 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Ø-bereik D_c	13 - 17,5 mm
Spanschroeven	232990 TX8
Nuttige lengte L_1	114,3 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8