



PU-spiraalslang 1/2 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 4m



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 080241 4 |
| GTIN | 7391390097477 |
| Artikelklasse | 08A |

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.

Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Materiaal | PU-spiraalslang |
| Slang binnen-Ø | 11 mm |
| Slang buiten-Ø | 16 mm |
| Kleur | blauw |
| Aansluiting snelkoppeling | 1/2 inch |
| bruikbare slanglengte | 4 m |

| | |
|-------------------------|----------|
| Aansluiting steeknippel | 1/2 inch |
| Maximale werkdruk | 10 bar |
| maximale barstdruk | 35 bar |
| Producttype | Slang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/2 inch | 080285 1/2 |
| Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad 1/2 inch | 080290 1/2 |