



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 3×D, Type: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	232258 36
GTIN	4045197658463
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 36 - 47 mm

Nuttige lengte L₁: 120,6 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Ø-bereik D _c	36 - 47 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Nuttige lengte L ₁	120,6 mm
Morseconus MK maat	4
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee

Producttype	Wisselplaatboor
-------------	-----------------

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
--	-------------

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
--	-------------

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
--	-----------

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
--	-------------

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
---	-------------

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600
---	-------------