



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 8xD, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232265 18
GTIN	4045197592637
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Opmerking:

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z : 2

\varnothing -bereik D_c : 18 - 24 mm

Nuttige lengte L_1 : 273,1 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX9
Nuttige lengte L_1	273,1 mm
\varnothing -bereik D_c	18 - 24 mm
Morseconus MK maat	3
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9	674248 TX9
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9