



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 8×D, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	232255 12
GTIN	4045197589095
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L_1 : 111,1 mm

Schacht-Ø D_s : 20 mm

Schachtlengte L_s : 50 mm

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	20 mm
Spanschroeven	232990 TX7
Nuttige lengte L_1	111,1 mm
Ø-bereik D_c	12 - 12,5 mm
Schachtlengte L_s	50 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX7	232990 TX7