

Yale

Hefboomtakel UNO plus A met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 1,5t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van plaatstaal in compacte uitvoering. Lichtlopende **kettingvrijschakeling**. Kettinggeleiding voor storingsvrije kettingloop.

Toepassing:

Standaard universeel apparaat voor handzame, veelzijdige toepassing.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

ATEX-uitvoering op aanvraag

Technische beschrijving

Normale hefhoogte	1,5 m
Belastbaarheid	1500 kg
Behuizing materiaal	Plaatstaal
Kettingvrijschakeling	ja
Hefvermogen bij nomin. last	35 daN
Belastbaarheid t	1,5 t
Aantal kettingen	1
Gewicht	9,2 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel