



## Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 3×D, Type: 25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232245 25
GTIN	4045197658098
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling.

#### Recht gegroefd.

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik  $D_c$ : 25 - 35 mm

Nuttige lengte  $L_1$ : 85,7 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 32 mm

Schachtlengte  $L_s$ : 60 mm

Spanschroeven: 232990 TX15

### Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	85,7 mm
Ø-bereik $D_c$	25 - 35 mm
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Spanschroeven	232990 TX15
Schachtlengte $L_s$	60 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D

Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600