

**Garant**
**Spiraalboor extra lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8 × totale lengte L:  
3,3X155mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	116245 3,3X155
GTIN	4067263669449
Artikelklasse	11B

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Met precies geslepen punt.

Stoomontlaten hoogrendementboor voor het boren van bijzonder diepe gaten. Beslist **op het vaak verwijderen van spanen letten.**

**Advies:**
**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Opmerking:**

Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met **120° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

**Technische beschrijving**

Nominale Ø D <sub>c</sub>	3,3 mm
Totale lengte L	155 mm
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	100,1 mm
Schacht	cilinderschacht
Norm	DIN 1869
Tophoek	118 graden
Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	105 mm
Aantal snijkanten Z	2

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw,
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	50 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	32 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	21 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	18 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	5 m/min	P
GG(G)	geschikt	18 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		