



Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	25 mm
Ø D_3	5 mm
geschikte wisselplaat	XD..
Wisselplaatafmeting	06
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	188 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Wisselplaatschroef	229915 (T7; 0,8 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,9 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	30 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Rampinghoek α_{\max}	2,73 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	4,2 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229915
-------------	--------