

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222818 GG
GTIN	4960664671175
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .Voeding  $f_z$  per tand: 0,06 – 0,25 mm**Technische beschrijving**

Type	GG
Voeding $f_z$ per tand	0,06 – 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNEU 1205 ANER-GL
Soort	PR1510
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		