


BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Type: INOX

Bestelgegevens

Bestelnummer	227148 INOX
GTIN	4960664731152
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 4$ mm.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,05 – 0,08 mm
Soort	PR1535
ISO-code wisselplaat	BDMT 070302 ER-JS
Soort	PR1535
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		