

Mitutoyo**Digitale meetklok, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434622 25
GTIN	4946368840529
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot digitaal display en extra analoge schaal. Door netaansluiting geschikt voor continumeting. Meetinsert met HM-kogel, draad M2,5x0,45.

Voordeel:

- **Bidirectionele Digimatic S1-interface.**
- **Rode/groene LCD-achtergrondverlichting voor visuele GO/±NG-tolerantiebeoordeling.**
- **Analoge balkweergave.**
- **MAX/MIN-RANGE (runout-waarde) functie met een frequentie van 500 scans/s.**
- **Externe voeding via AC-netadapter.**
- **Grote nauwkeurigheid.**

Functie:

IP30: bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met Ø 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief voedingskabel nr. 497661, AC-netadapter DC 6V/2A (CEE-versie Duitsland), tasterlichter.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Behuizing-Ø	59 mm
Meetbereik	25,4 mm
IP-klasse	IP 30
Kalibratie	C1
Meetkracht	≤ 1,8 N
Aflezingsnaar keuze	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Nominale spanning	5,9 V
Energievoorziening	Netvoeding
Lengte	168,5 mm
Aan/uit-schakelaar	ja
Opspanschacht lengte	19,5 mm
Nominale stroom	2 A
Diepte	49,1 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,0025 mm
Norm	Fabrieksnorm
Cijferhoogte	11 mm
Display met achtergrondverlichting	ja
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Meetsklok

Dienstverlening

KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

Accessoires

ADAPTER

497661 ADAPTER