

Mitutoyo**Digitaal hoogtmeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang,
Afschrijfhoogte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445136 600
GTIN	4946368859255
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

ABSOLUTE meetfunctie, niet opnieuw het referentiepunt moeten instellen na opnieuw inschakelen en onbegrensde verplaatsingssnelheid. Groot en lichtlopend handwiel. HM-uitgeruste afschrijfnaald en Digimatic-gegevensuitgang. Groot LCD-display (cijferhoogte 12 mm) voor eenvoudige, foutloze aflezing.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 gr. 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443510 gr. 300.

Accessoires:

Houder nr. 445180, signaalkabel nr. 497080.

Technische beschrijving

Batterijlevensduur ca.	20000 h
Maximale afwijking	0,05 mm
Zuildoorsnede	35×12 mm
Aflezing	0,01 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Afschrijfhoogte	600 mm
Voetbreedte	120 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voetlengte	180 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Norm	Fabrieksnorm
Cijferhoogte	12 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 1000 mm	024630 1000
DAkkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 1000 mm	024640 1000

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 300 mm	443510 300