

Mitutoyo**Digitale Absolute-meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 50mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	434461 50
GTIN	4946368850320
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele standaard meetklok. Voordelig en eenvoudig te bedienen.

- **Bidirectionele communicatie is mogelijk, bijv. voor parametrisering via PC (Digimatic S1-interface).**
- **Met ABSOLUTE-systeem. Eenmalig instellen van de beginpositie, die dan tot de volgende vervanging van de batterij het absolute nulpunt blijft.**
- **Eenvoudige berekening en identificatie van hoogste waarde zijn mogelijk.**
- **Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieschema.**
- **De GO/±NG-beoordeling wordt uitgevoerd door de bovenste en onderste tolerantie in te stellen.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Batterijvoeding
--------------------	-----------------

dikte van de behuizing	44,2 mm
Aflezingsnaar keuze	0,0005 mm
Batterijtype	Knoopcel
Meetbereik	0 - 50 mm
Kalibratie	C1
Meetkracht	≤ 2,3 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Behuizing-Ø	59 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Cijferhoogte	11 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 50 mm	023000 50
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100