

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 5×D, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232260 12
GTIN	4045197592552
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L₁: 60,3 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	60,3 mm
Spanschroeven	232990 TX7
Ø-bereik D _c	12 - 12,5 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX7	232990 TX7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7