

**Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 8xD, Type: 18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232255 18
GTIN	4045197592514
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 18 - 24 mm

Nuttige lengte L_1 : 269,9 mm

Schacht-Ø D_s : 25 mm

Schachtlengte L_s : 56 mm

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	269,9 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Ø-bereik D_c	18 - 24 mm
Spanschroeven	232990 TX9
Schachtlengte L_s	56 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9	674248 TX9
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9