

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 8xD, Type: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232265 36
GTIN	4045197592651
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10. **Recht gegroefd.**

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	349,3 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Ø-bereik D_c	36 - 47 mm
Morseconus MK maat	4
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx®-schroevenset10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600